



- 軽量
- 静音
- 長時間冷却
- 高速チャージ
- 速効冷感
- 手洗い可能

# ICW SERIES

ICE WATER COOLING VEST PRO X

SPRING & SUMMER



冷水を巡るクールベストがフルハーネスに対応!

新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。張り巡らす水を冷やすために使用する水結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取外す必要がありません。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

冷却ホース内の冷水が身体を駆け巡る!

## ICE WATER COOLING VEST

### 水冷服

The cold water is coursing through the body.

**CORDURA**  
Advanced Fabrics

## ICW710 ICWベストプロXセット ICW711 ICWベストプロXセット XXL ICW720 ICWベストプロX (単品)

material 表地: ナイロン100%  
裏地: ポリエステル100%  
脇生地: ナイロン80%・ポリウレタン20%  
保冷部: PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ



size	F	XXL (ICW711)
胸囲	95	105
肩幅	25	27.5
着丈	41.5	44.5

セット納品時 ●M~3L 対応

### すぐ使えるフルセット

#### セット内容


- 水冷服 ..... 1 着
- 専用バッテリー ..... 1 個
- 充電ケーブル ..... 1 個
- ICWチャージボトル5.0 ..... 1 個

#### 仕様

ポンプ出力: 7.4V 150mA (最大)  
流量: 最大 320-370ml/min

## 992004 タイマーバッテリー-3350mAhタイプC

### 専用バッテリー



※本体充電用 USB Type-Cケーブル付き

#### 仕様

入力電圧: DC5V/2A (USB Type-C)  
出力電圧: (USB) DC5V/2A (USB Type-A)  
(DCプラグ) DC①7V 連続  
②7V20秒作動 - 45秒停止  
③7V20秒作動 - 90秒停止  
バッテリー容量: 3350mAh  
ワット時定格量: 12.06Wh  
電圧: 3.6V  
重量: 約88g  
サイズ: H97mm × W64mm × D24mm  
充電時間: 目安 約1時間40分 (2Aアダプタ使用時)  
充放電回数: 目安 約300回  
出力切替: 3段階切替

## 【ICWチャージボトル5.0使用時】バッテリー-3350mAh

※タイマーモード②③でのご使用をお勧めします。

ご使用時間目安	連続冷水循環時間	連続稼働可能時間	タイマー作動
冷感UPモード①	目安 約2.5~3時間	目安 約7時間	連続作動
長時間使用モード②	目安 約3~3.5時間	目安 約20時間	20秒作動 - 45秒停止
最長時間使用モード③	目安 約3.3~3.8時間	目安 約25時間	20秒作動 - 90秒停止

※上記は社内基準において測定した値です。あくまでも一定の条件下での目安であり使用状況、環境などによって変わります。  
※ICWベストプロXをお使いの際は、必ずICW専用バッテリーをお使いください。

### 使用方法



背中の中のタンクに冷水を約200ml入れる



背中の中のタンクに凍ったチャージボトルを入れる! スライド式採用で出し入れが簡単に。



バッテリーON  
バッテリー前面収納で操作しやすい

**ICW906** ICWチャージボトル5.0 2本入り

仕様  
サイズ: H220 mm × W110 mm × D50 mm  
重量: 約110g / 1個

- 何度でもご使用いただけます。
- 膨張変形を抑えるデザインになっています。
- 衝撃に強いハードタイプボトルです。



※ ICW710 / ICW711 / ICW720に付属しています。  
※ 2本セットの販売となります。

**ICM-EC3** エネチャージ (グリーン)  
**ICM-EC4** エネチャージ (ネイビー)

仕様  
サイズ: H327 mm × W190 mm × D190 mm  
重量: 約1975g / 1個

- ステンレス真空二重構造。
- ICW906のチャージボトル2本保管可能。
- 600mlペットボトルは4本保管可能。
- 垂直荷重テスト約200kgをクリア。




持ち手部分は折りたためます



**ICM-EP1** エネポーチ

仕様  
サイズ: H365 mm × W218 mm × D218 mm  
重量: 約680g

- 三層構造により高い保温力があります。
- エネチャージを収納することで、より高い保温性能を発揮します。
- エネチャージを収納すると、簡易的な椅子としてご使用できます。
- 外周部には工具ポケットのほかカラビナを取付けられるベルトもあります。



**お取り扱いについて**

【安全上のご注意】

○本製品の改造は絶対にしないでください。故障や火傷、けがの原因になります

【お取り扱い上のご注意】

ご使用のときは、次の事項を必ずお守りください

○体に異変が起きた場合は、すぐに使用を中止してください

○次のような方は使用しないでください

- ・冷たさを自覚できない高齢者、子供、幼児
- ・循環器系疾患のある方(糖尿病・狭心症・高血圧・低血圧等)
- ・妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方
- ・体調不良や身体に異常を感じている方
- ・アレルギー体質の方や皮膚の弱い方、肌に湿疹や傷のある方
- ・自ら意思表示ができない方や操作ができない方・医療機関で治療中の方

○専用バッテリー以外は使用しないでください

○幼児の手の届くところへ置かないでください

○水を入れていない状態でポンプを回さないでください

○バッテリーに水をかけたり水の中に入れてください

○ケーブル端子は根元まで差し込み、傷んだケーブル端子やケーブルは使用しないでください

○濡れた手で操作、ケーブル端子の抜き差しはしないでください

○タンクに水、チャージボトル、ペットボトル、氷を出し入れする際は、ケーブル端子をバッテリーから抜いてから行ってください

○水、チャージボトル、ペットボトル、氷以外の物をタンクに入れてください

○故障の原因になりますので、絶対にタンク内に異物が混入しないようにご注意ください

○タンクにお湯やドライアイスを入れないでください。ポンプが破損する場合があります

○落下などの強い衝撃を与えないでください

○火気の近くで使用しないでください

○タンクを直接凍らせしないでください

○冷えたホースが肌に直接触れないよう、必ず衣服の上から着用してください

○就寝時に使用しないでください

○泥酔や体の感覚が鈍くなっている際のご使用は控えてください

○用途以外の目的で使用しないでください

ご用命は当店まで